

**Mecanismo de conexión automática ALV 10 (0913014634)**

Nº de pedido 0913014634

EAN 4003665179568



Ilustración representativa

- Conexión y desconexión automática del equipo de aspiración de virutas tras haber conectado o desconectado la máquina para el tratamiento de la madera
- Con retardo de tiempo, con lo cual se aspira también el polvo residual
- 2 enchufes de corriente alterna (230 V)
- 2 enchufes de corriente trifásica (400 V)
- Conexión de red con inversor de fase
- Tensión de red: 220-240 V / 380-400 V
- 4 posibilidades de atornillado M5 x 7,2 mm

**Valores técnicos****Valores característicos**

Tensión de alimentación	230 / 400 V
Frecuencia de red	50 - 60 Hz
Protección por fusible	T 16 A
Dimensiones	235 x 106 x 155 mm
adecuado para	SPA 1000 / SPA 1700 D / SPA 2000 D / SPA 1100 / SPA 1701 W / SPA 2001 W / SPA 2001 D / SPA 1101 / SPA 1702 W / SPA 2002 W / SPA 2002 D / SPA 1200